

goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct couvercle 45 mm 50 x 180

profilés et accessoires de cheminement



Exemple d'installation :

Un type de courant par compartiment



Appareillages en compartiment central et distribution dans compartiments latéraux



Tableau de choix (p. 794-795)

Tableau de capacité, tableau de choix des dérivations (p. 803)

Emb.	Réf.	Goulotte à clippage direct	Emb.	Réf.	Angles
8(1)	50 x 180 756 06	Goulotte 3 compartiments Goulotte à clippage direct Accepte indifféremment tous	5	50 x 180 756 26	Angle intérieur, varie de 80° à 100°
		les appareillages du Programme Mosaic Comprend :	5	756 36	Angle extérieur, varie de 85° à 120°
		- 1 corps avec 3 compartiments - 3 couvercles souples larg. 45 mm Long. 2 m	5	756 46	Angle plat à 90°
		Couvercle supplémentaire			Embout
20(1)	756 08	Largeur 45 mm Longueur 2 m	5	756 16	Embout gauche ou droit
		Cloison supplémentaire			Dérivations planes ⁽³⁾
26(1)	756 09	Cloison de séparation Long. 2 m	5	756 71	Vers largeur 80 mm Permet la dérivation vers la goulotte
10(2)	756 61	Eclisse de jonction à joint de corps			
10(2)	75001	Permet la jonction de 2 corps et facilite la fixation des profilés au mur			Vers largeur 105 mm
		Joints	5	756 75	Permet la dérivation vers la goulotte Programme Mosaic 50 x 105 mm
20	756 66	Joint de corps adhésif			
40	756.60	laint de gauverele largeur 15 mm			Dérivation d'angle ⁽³⁾
10	756 69	Joint de couvercle largeur 45 mm	5	756 81	Permet la dérivation dans un angle
		Réhausse			Permet la dérivation dans un angle intérieur vers les goulottes Programme Mosaic 50 x 80 mm, 50 x 105 mm,
24(1)	105 80	Long. 2 m, couleur gris anthracite Permet la pose à 15 mm du sol conformément			50 x 130 mm Doit s'associer à l'angle intérieur
		Permet la pose à 15 mm du sol conformément à la norme d'installation NF C 15-100 (dans le cas d'installation d'appareillage courant fort et/ou			Dérivation vers passage de sol
		d'utilisation de fils)	5	756 88	Permet la dérivation vers un passage de sol de dimension 50 x 12 mm ou 92 x 20 mm
					de dimension 50 x 12 mm ou 92 x 20 mm

Prises pour goulottes Programme Mosaic

Autres fonctions Programme Mosaic (p. 754)

- (1) Nombre de mètres contenus dans l'emballage (2) Nombre de sachets contenant chacun 2 éclisses (3) Voir tableau de choix (p. 803)